

Softone™

Tratamiento para prótesis

Softone™ es un material de impresión funcional y un acondicionador de tejidos autocurado que acondiciona, masajea y rehabilita tejidos dañados antes de colocar una nueva dentadura o un rebasado final. Softone™ permite que la dentadura permanezca dentro de la boca durante todo el período del tratamiento.




CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Sabor agradable y refrescante
- No pegajoso y de rápido fraguado (4-5 minutos)
- Se adhiere sin pegarse a la dentadura
- Flujo único y apariencia natural que estimula el proceso de curación Restaura el tejido para lograr un estado fisiológico sano


INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Kit estándar (Especificar si el polvo es rosa o blanco) #0921775

Kit a granel de 1lb (Especificar si el polvo es rosa o blanco) #0921778




3 oz. (85g)
Polvo



4 oz. (118ml)
Líquido



1lb. (454g)
Polvo



8oz. (236ml)
Líquido

Trusoft™

Rebase para prótesis

Trusoft™ es una fórmula de acrílico PEMA que no produce ardor o quemazón, específicamente diseñada como rebase intermedio para pacientes que requieren períodos de ajuste prolongados antes de utilizar un rebase duro o material para dentaduras.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- El líquido adhesivo refuerza la adhesión a la dentadura
- Formulado para permanecer resistente por hasta 30 días
- La elasticidad evita dolores por presión en las crestas o en las zonas sensibles


INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Kit estándar #0921250

Kit a granel de 1 lb #0921253



2 - 3 oz. (85g)
Polvo



4 oz. (118ml)
Líquido



1lb. (454g)
Polvo



8oz. (236ml)
Líquido

keystone
industries

US: 1.800.333.3131 | EU: +49 77 31 91 21 01 | keystoneindustries.com

DentuSil™

DentuSil™ es una resina acrílica PEMA de rebase suave en cartucho automezclante que ofrece a los pacientes el mejor y más cómodo rebasado que se aplica en una sola visita al consultorio.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Color rosa traslúcido ofrece una apariencia natural y saludable
- Material de baja porosidad que resiste manchas y olores
- Sin monómero, lo que lo hace perfecto para su uso en pacientes sensibles a los acrílicos.
- Con el mantenimiento adecuado, el rebasado puede durar hasta 1 año
- Ofrece hasta 10 aplicaciones

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Kit estándar	#0921276
Adhesivo líquido (10 ml)	#0921278



Cartucho de 50 ml



Puntas mezcladoras



Adhesivo líquido 10 ml



Liberación de silicona 10 ml

CONSEJOS TÉCNICOS

Silicona de reacción por adición

Tiempo de mezcla: Automezclante | Tiempo de

funcionamiento: 1 minuto | Tiempo de curado: 5-7 minutos

Encogimiento por polimerización: Menos de 0.1%

Vida útil: 2 años de almacenamiento a o por debajo de 72° F (21° C)

keystone
industries

US: 1.800.333.3131 | EU: +49 77 31 91 21 01 | keystoneindustries.com